

Plaque murale ou de plafond en fer malléable 365M



FONCTIONS

Fixation pour structure destinée à supporter une tige filetée à partir d'un plafond ou d'un mur

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Fonte


Table 1/1

Référence catalogue	Finition	Taille de trou (HS)	A	B	Charge statique
365M0037CP	Cuivre électroplqué	6.4 mm	23.81 mm	49.21 mm	800N
365M0050CP	Cuivre électroplqué	6.4 mm	23.81 mm	49.21 mm	800N
365M0037PL	Brut	6.4 mm	23.81 mm	49.21 mm	800N
365M0037EG	Électro-galvanisé	6.4 mm	23.81 mm	49.21 mm	800N
365M0050EG	Électro-galvanisé	6.4 mm	23.81 mm	49.21 mm	800N
365M0050PL	Brut	6.4 mm	23.81 mm	49.21 mm	800N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Respectez les résistances au cisaillement et à l'arrachement indiquées par le fabricant de l'attache lors de la fixation à la structure. Attache non incluse.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

