

Support de tige douille à œil en acier 37



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Relie la tige filetée de suspension à une structure

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Taille du tuyau, FM	Taille du tuyau, UL	NB/DN	Taille de trou 1 (HS1)	Taille de trou 2 (HS2)	Hauteur (H)
0370037EG	3/4" - 4"	3/4" - 4"	19.1 - 100	12.5 mm	6.4 mm	57.2 mm
0370050EG	2 1/2" - 6"	2 1/2" - 8"	63.5 - 150	17.5 mm		69.9 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Largeur (W)	Charge statique
---------------------	-------------	-----------------


0370037EG	28.6 mm	1100N
0370050EG	38.1 mm	3380N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge nominale dépend de la résistance de la structure en bois.

Approuvée FM® pour une taille de tige filetée de 1/2" en cas de fixation au béton et à l'acier uniquement.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

