

Collier clevis 402 pour tube en cuivre, charge légère



FONCTIONS

Recommandé pour la suspension des conduites tubulaires stationnaires en cuivre non isolées

Conforms with U.S. Federal Specification WW-H-171 (Type 12), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 1)

SPÉCIFICATIONS

Finition: Cuivre électroplqué


Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	A	B	C	Charge statique
4020050CP	15.9 mm	52.39 mm	25.4 mm	6.35 mm	956N
4020075CP	18.9 mm	58.74 mm	31.75 mm	6.35 mm	956N
4020100CP	28.6 mm	76.2 mm	33.34 mm	14.29 mm	956N
4020125CP	34.9 mm	69.85 mm	44.45 mm	14.29 mm	956N
4020150CP	41.3 mm	84.14 mm	52.39 mm	19.05 mm	956N

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	A	B	C	Charge statique
4020200CP	54 mm	103.19 mm	61.91 mm	25.4 mm	956N
4020250CP	66.7 mm	122.24 mm	73.03 mm	26.99 mm	1100N
4020300CP	79.4 mm	139.7 mm	82.55 mm	28.57 mm	1334N
4020400CP	104.8 mm	171.45 mm	103.19 mm	39.69 mm	1957N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

