

Attache pour support de faux plafond 4G16 avec écrou à oreilles



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Soutient les appareils électriques depuis le profil en « T » pour plafond acoustique

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation

Installation par vissage rapide, facile et sûre

Écrou à oreilles inclus

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Ressort acier

Table 1/2

Référence catalogue	Finition	Couleur	Taille du profil en T	Diamètre de vis	Longueur de la vis	Charge statique
4G162WH	Peint	Blanc	24mm		50.8mm	220N
4G16WH	Peint	Blanc	24mm	6	14.3mm	220N

Référence catalogue	Finition	Couleur	Taille du profil en T	Diamètre de vis	Longueur de la vis	Chargestatique
4G16	nVent CADDY Armour		24mm	6	14.3mm	220N

Table 2/2

Référence catalogue	Certifications
4G162WH	
4G16WH	
4G16	UL

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

