

Attache pour support de faux plafond pour éclairage sur rail 4G8



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Installation par vissage rapide, facile et sûre

Aucun outil spécial n'est requis

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Couleur	Taille du profil en T	Longueur de la vis	Charge statique
4G8S7WH	Spring Acier, Acier	Peint	Blanc	23.8mm	11mm	120N
4G8WHWB	Spring Acier, Acier	Peint	Blanc	24mm	15.9mm	110N
4G8WH	Spring Acier, Acier	Peint	Blanc	23.8mm	15.9mm	120N
4G8	Spring Acier, Acier	nVent CADDY Armour		24mm	15.9mm	110N

Table 2/2

Référence catalogue	Composants inclus	Certifications
4G8S7WH	Pal Nut	UL
4G8WHWB	Écrou cylindrique en laiton	
4G8WH	Pal Nut	UL
4G8	Pal Nut	UL

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

