

Attache nVent CADDY EZ Riser 510



L'attache nVent CADDY EZ Riser 510 est un collier de serrage à fermeture rapide, idéal pour supporter des tuyaux en acier verticaux lorsque l'espace est suffisant. Cette solution prête à l'emploi est dotée de trous à fente pour simplifier l'assemblage et éliminer les risques de matériel desserré. Grâce à sa conception à tête de rondelle dentelée, les installateurs peuvent facilement assembler l'attache EZ Riser avec un seul outil.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Un seul outil requis pour le serrage grâce aux têtes de rondelle dentelées

Conforme à la Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

Les boulons à embase et collet collé dentelé éliminent la nécessité d'utiliser des clés à la fois pour le boulon et l'écrou

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 8) et à la norme SP-58 (type 8) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	A	B	Charge statique
5100050EG	15	21 mm	11 mm	216 mm	25 mm	1100N
5100075EG	20	27 mm	11 mm	229 mm	25 mm	1100N

Référence catalogue	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	A	B	Chargestatique
5100100EG	25	34 mm	11 mm	229 mm	25 mm	1100N
5100125EG	32	43 mm	11 mm	240 mm	25 mm	1100N
5100150EG	40	48 mm	11 mm	245 mm	25 mm	1100N
5100200EG	50	60 mm	11 mm	260 mm	30 mm	1100N
5100250EG	65	73 mm	11 mm	280 mm	30 mm	1735N
5100300EG	80	89 mm	11 mm	298 mm	30 mm	2400N
5100400EG	100	114 mm	14 mm	330 mm	38 mm	3600N
5100500EG	125	141.3 mm	14 mm	368 mm	38 mm	5200N
5100600EG	150	168.3 mm	14 mm	406 mm	51 mm	6900N
5100800EG	200	219 mm	17 mm	464 mm	51 mm	11100N
5101000EG	250	273 mm	17 mm	524 mm	51 mm	11100N
5101200EG	300	324 mm	17 mm	569 mm	51 mm	12000N
5101400EG	350	356 mm	17 mm	613 mm	51 mm	12000N
5101600EG	400	406 mm	21 mm	708 mm	64 mm	13000N

Table 2/2

Référence catalogue	Certifications
5100050EG	
5100075EG	
5100100EG	



Référence catalogue	Certifications
5100125EG	
5100150EG	
5100200EG	ITB, UL, cUL
5100250EG	UL, cUL, ITB
5100300EG	UL, cUL, ITB
5100400EG	UL, cUL, ITB
5100500EG	UL, cUL
5100600EG	UL, cUL
5100800EG	UL, cUL
5101000EG	
5101200EG	
5101400EG	
5101600EG	

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le collier est conçu pour les tuyaux en acier et doit être installé sous une patte de couplage ou de cisaillement avec des boulons serrés à la valeur de couple recommandée.

Trous à fente et boulons pour tailles de tuyaux jusqu'à 12 po uniquement.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

