

Attache de suspension avec rouleau et une tige 610



FONCTIONS

Suspendre le tuyau à une seule tige de suspension lorsqu'un mouvement longitudinal peut se produire dans le tuyau en raison de la dilatation ou de la contraction.

Conforme aux spécifications fédérales WW-H-171 (type 44) et à la ANSI®/MSS-SP-58 (type 43) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1


Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du piquet (RS)	A	B	Charge statique
6100400HD	Acier, Cast Iron	Galvanisé à chaud, Electrogalvanized	M16	190.5 mm	69.9 mm	2115N
6100500HD	Acier, Cast Iron	Galvanisé à chaud, Electrogalvanized	M16	219.1 mm	88.9 mm	3050N
6100600HD	Acier, Cast Iron	Galvanisé à chaud, Electrogalvanized	M20	260.4 mm	101.6 mm	3500N

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du piquet (RS)	A	B	Chargestatique
6100800HD	Acier, Cast Iron	Galvanisé à chaud, Electrogalvanisé	M20	323.85 mm	130.2 mm	3500N
6101000HD	Acier, Cast Iron	Galvanisé à chaud, Electrogalvanisé	M20	381 mm	161.9 mm	4290N
6101200HD	Acier, Cast Iron	Galvanisé à chaud, Electrogalvanisé	M20	441.3 mm	190.5 mm	5340N
6101400HD	Acier, Cast Iron	Galvanisé à chaud, Electrogalvanisé	M24	479 mm	212.7 mm	5340N
6101600HD	Acier, Cast Iron	Galvanisé à chaud, Electrogalvanisé	M24	527.1 mm	241.3 mm	5340N
6101800HD	Acier, Cast Iron	Galvanisé à chaud, Electrogalvanisé	M24	603.3 mm	266.7 mm	6230N
6102000HD	Acier, Cast Iron	Galvanisé à chaud, Electrogalvanisé	M32	660.4 mm	295.3 mm	7115N
6102400HD	Acier, Cast Iron	Galvanisé à chaud, Electrogalvanisé	M32	787.4 mm	350.8 mm	7115N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le linteau et l'axe sont en acier carbone (electrozingué) et le rouleau est en fonte (galvanisé à chaud).

Installez en respectant le code applicable.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

