

Attache de panne en « Z » à tige AF-Ti/T



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

S'utilise pour soutenir les tiges filetées 1/4" et de 3/8" à partir des brides de pannes de 1/16" à 1/4" d'épaisseur

À marteler ou installer depuis le sol à l'aide de l'outil VAFT

Permet de fixer une tige filetée sur une panne en Z


SPÉCIFICATIONS

Finition: nVent CADDY Armour

Matériau: Ressort acier

Table 1/1

Référence catalogue	Taille de trou (HS)	Type de trou	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique
AF144TI	0.25 mm	Fileté	1.6 - 6.4 mm	440N
AF146T	9.5 mm	Brut	1.6 - 6.4 mm	440N
AF146TI	0.375 mm	Fileté	1.6 - 6.4 mm	440N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

