

Support pour boîtier/conduits multiples B18-CO



The nVent CADDY B18-CO Box/Conduit Hanger presents an efficient and secure solution for the installation of electrical boxes and conduit in overhead applications. With a wide range of box, conduit and MC/AC cable configurations, the Combination Box/Conduit is built to accommodate both simple and complex job site challenges while creating a robust mounting system that features multiple tool-free conduit securement options.

FONCTIONS

Un assemblage assure le support pour le boîtier électrique et/ou le conduit

Est livré avec une attache de conduit fixée de chaque côté avec la possibilité d'en fixer jusqu'à deux autres par côté

Élimine le besoin de déformer le conduit causé déport

66 % de câbles de dérivation en moins (application sur tige/câble)

Conforme aux normes NEC® et CEC

Clip multifonction amélioré, compatible avec plus de tailles de tige filetée, permettant d'optimiser l'inventaire et de réduire le nombre de références en stock

SPÉCIFICATIONS

Finition: nVent CADDY Armour


Matériau: Ressort acier

Table 1/1

Référence catalogue	Taille de trou (HS)	Type de trou	Vis incluse	Longueur de la vis (L)	Longueur (L)	Largeur (W)
16MB18ACO	6.4 mm	Brut	Non		457.2mm	99.06 mm
6MB18ACO	6.4 mm	Brut	Non		457.2mm	99.06 mm
812MB18ACO	6.4 mm	Brut	Non		457.2mm	99.06 mm

Référence catalogue	Taille de trou (HS)	Type de trou	Vis incluse	Longueur de la vis (L)	Longueur (L)	Largeur (W)
812MB18SCO			Oui	14.3mm	457.2mm	99.06 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

