


Support combiné pour boîtier/conduit B18



Le support combiné pour boîtier/conduit B18 nVent CADDY propose une solution efficace et sécurisée pour l'installation de conduits et de boîtiers électriques dans les applications en hauteur en rationalisant le processus avec une tige de dérivation à filetage simple. Le système est conçu pour offrir une efficacité accrue sur le terrain avec notre gamme d'attaches pour conduits nVent CADDY de pointe.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

La fonction de séparation à la ligne de pliure peut être facilement modifiée à la main tout en conservant la certification UL

Élimine le besoin de conduit à courbure de décalage

Conçu pour être polyvalent et réutilisable

Gains de temps et de main-d'œuvre grâce aux premiers moyens de support intégrés

Conforme aux normes NEC® et CEC

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	Type de trou	Vis incluse
16MB18A	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour		6.4 mm	Brut	Non
6MB18A	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour		6.4 mm	Brut	Non

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	Type de trou	Vis incluse
812MB18A	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	6.4 mm	Brut	Non
812MB18S	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour				Oui


Table 2/2

Référence catalogue	Longueur de la vis (L)	Longueur (L)	Largeur (W)
16MB18A		457.2mm	53.34 mm
6MB18A		457.2mm	53.34 mm
812MB18A		457.2mm	53.34 mm
812MB18S	14.3mm	457.2mm	53.34 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La norme NEC® 300.11 requiert l'utilisation d'un câble/d'une tige de dérivation dédiée. Pour les tronçons de conduit simples et multiples.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

