

Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Compatible avec des tiges filetées M10 ou M12

L'attache à fixation rapide facilite la mesure et la coupe de la tige filetée

Élimine le besoin de couper la tige filetée à une longueur précise

Compatible avec une tige filetée grossièrement coupée et élimine le besoin d'ébavurer la tige filetée côté tuyau

Peut être installé avec la tige filetée au-dessus ou au-dessous du tuyau

Les boulons sécables permettent d'obtenir le bon couple de serrage et simplifient l'inspection

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé


Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)
---------------------	-------	-------------------------	-----------------------	-------------	--------------	-------------

CSBFRP0200E G	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm	68.3mm	22.2 mm
CSBFRP0125E G	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm	50mm	22.2 mm
CSBFRP0100E G	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm	41.4mm	22.2 mm
CSBFRP0150E G	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm	56.1mm	22.2 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance technique

Europe

Pays-Bas : +31 800-0200135
France : +33 800 901 793

Europe

Allemagne : 800 1890272
Autres pays : +31 13 5835404

APAC

Shanghai : + 86 21 2412 1618/19
Sydney : +61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

