


Support de boîtier électrique sur embout fileté de la série C



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Modèle de trou de serrure amélioré pour faciliter le montage des boîtiers 4 11/16"

La languette de verrouillage du boîtier fixe le boîtier au support pendant l'assemblage et permet de retirer l'anneau de boue après l'installation sur le goujon, offrant un accès frontal facile à l'intérieur de ce dernier

Acier plus épais pour accroître sensiblement la rigidité et aider à prévenir le mouvement du boîtier et les problèmes d'égalisation de la longueur

"Fonction unique "step in" en haut et en bas du support permet d'accéder facilement aux vis de réglage"

Fonctionne à la fois avec les anneaux de boue à bande simple et double standards ainsi que ceux réglables

Fixe les anneaux de boue pour des applications à basse tension

Les lignes de localisation de référence des anneaux de boue visibles aident à positionner les anneaux de boue pour les applications basse tension

Points de pliage supplémentaires sur les supports C4 et C6 pour une polyvalence accrue

Patented

SPÉCIFICATIONS


Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Profondeur de la cloison lattée et plâtrée	Taille du boîtier	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)
C6	63.5mm, 92.1mm, 139.7mm, 152.4mm		153mm	128 mm	150 mm	0.79 mm
C4	63.5mm, 92.1mm, 101.6mm		102mm	128 mm	150 mm	0.79 mm
C23	63.5mm, 92.1mm	101.6mm, 119.1mm	93mm	128 mm	150 mm	0.79 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

