

Conduit Trapeze CCT2



La gamme de conduits trapézoïdaux CCT2 nVent CADDY est une méthode rapide et économique pour installer de plus petits circuits d'alimentation sur des installations trapézoïdales au plafond. La série CCT2 réduit le temps d'installation et le coût des matériaux en éliminant les fixations traditionnelles, ce qui en fait une solution idéale pour les prestataires qui cherchent à maximiser l'efficacité de leurs installations.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Idéal pour les grands circuits de dérivation

Jusqu'à 25 % d'économies sur les matériaux par rapport aux méthodes traditionnelles

Réduit le temps d'installation jusqu'à 50 %

Conforme à la norme UL® 2239

Accommodates ½ in threaded rod trapeze drops

SPÉCIFICATIONS

Finition: Pregalvanized

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Nombre de conduits	Taille du piquet (RS)	Taille de trou 1 (HS1)	Taille de trou 2 (HS2)	Taille de trou 3 (HS3)	Taille de trou 4 (HS4)
CCT2X12	4	10	14.29 mm	7.14 mm	7.14mm	60mm
CCT2X24	8	10	14.29 mm	7.14 mm	7.14mm	60mm

Référence catalogue	Nombre de conduits	Taille du piquet (RS)	Taille de trou 1 (HS1)	Taille de trou 2 (HS2)	Taille de trou 3 (HS3)	Taille de trou 4 (HS4)
CCT2X36	12	10	14.29 mm	7.14 mm	7.14mm	60mm
CCT2X96	32	10	14.29 mm	7.14 mm	7.14mm	60mm

Table 2/2


Référence catalogue	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Longueur 3 (L3)	Longueur 4 (L4)	Longueur (L)
CCT2X12	305 mm	356 mm	76.2mm	76.2 mm	356mm
CCT2X24	610 mm	660 mm	76.2mm	76.2 mm	660mm
CCT2X36	914 mm	965 mm	76.2mm	76.2 mm	965mm
CCT2X96	2438 mm	2489 mm	76.2mm	76.2 mm	2489mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le tableau contient les valeurs maximales de taille de conduit.

For 1/2" threaded rod trapeze drops, use washer or SN50.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

