

Câble/conduit CS812 vers fixation à embout fileté



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

S'adapte au conduit EMT et au câble MC/AC

Localisez facilement l'attache sur l'ossature de cloison, gardant ainsi l'alignement de votre conduit avec l'alvéole défonçable du boîtier et les supports de la série H

Pour ossatures en bois ou métalliques

Élimine le pliage du conduit par le déport

Conforme à l'Article 358.30(A) de la norme NEC®, qui prescrit le support de conduit dans un rayon de 36 po d'un boîtier électrique

Conforme à la règle 12-1404 de la norme CEC, qui prescrit le support de conduit dans un rayon de 1 m d'un boîtier électrique

Conforme à la règle 12-618 de la norme CEC, qui prescrit le support des câbles blindés dans un rayon de 300 mm (12 po) d'un boîtier électrique


SPÉCIFICATIONS

Finition: nVent CADDY Armour

Matériau: Ressort acier

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Profondeur du boîtier
CS812D	18 - 30 mm	54mm
CS812	18 - 30 mm	38mm
CS16	30 - 35 mm	54mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

