

Vis auto-perceuse pour fixation de bacs aciers nervurés



FONCTIONS

Sécurise la cheville d'ancrage pour toiture nVent CADDY Pyramid à une variété de matériaux de toiture

SPÉCIFICATIONS

Couleur: Noir
Finition: Revêtement époxy
Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Diamètre de vis	Longueur de la vis
A927W001P100	14	50.8mm
A927W008P100	15	50.8mm
A927W002P100	14	76.2mm
A927W009P100	15	76.2mm
A927W003P100	14	101.6mm
A927W010P100	15	101.6mm

Référence catalogue	Diamètre de vis	Longueur de la vis
A927W004P100	14	127mm
A927W011P100	15	127mm
A927W005P100	14	152.4mm
A927W012P100	15	152.4mm
A927W006P100	14	177.8mm
A927W013P100	15	177.8mm
A927W007P100	14	203.2mm
A927W014P100	15	203.2mm
A927W019P100	15	228.6mm
A927W016P100	14	254mm
A927W020P100	15	254mm
A927W018P100	14	305mm
A927W021P100	15	305mm
A927W022P100	15	355.6mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Vis auto-perceuses #14 pour les installations standard

Les vis de plafond #15 sont spécialement adaptées aux OSB et aux faibles épaisseurs de tôle.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE



©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.