

# Attache de conduit pour bride EM-MR avec retenue



## FONCTIONS

Un seul élément à installer

Installation rapide par martelage

Le clip de sécurité pré-riveté se plie facilement en position

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Matériau      | Finition           | Diamètre extérieur | Épaisseur de bride | Charge statique |
|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| CM5816M             | Ressort acier | nVent CADDY Armour | 23.4 - 35 mm       | 7.9 - 12.7 mm      | 330N            |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

