

Attache de conduit pour bride EM-P



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

Disponible pour conduit EMT, rigide, IMT et en aluminium

Pivotera à 360°

SPÉCIFICATIONS

Finition: nVent CADDY Armour


Matériau: Ressort acier

Table 1/1

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique maximale (F)	Certifications
8P24	18 - 22 mm	3 - 8 mm	110N	ITB
16P24	30 - 35 mm	3 - 8 mm	110N	
12P24	22 - 30 mm	3 - 8 mm	110N	

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride(FT)	Charge statique maximale (F)	Certifications
12P58	22 - 30 mm	8 - 14 mm	110N	
8P58	18 - 22 mm	8 - 14 mm	110N	ITB
16P58	30 - 35 mm	8 - 14 mm	110N	
8P912	18 - 22 mm	14 - 20 mm	110N	ITB
12P912	22 - 30 mm	14 - 20 mm	110N	
16P912	30 - 35 mm	14 - 20 mm	110N	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

