

Attache de conduit pour profil de montage ESC-P



FONCTIONS

Se fixe sur le côté ouvert d'un rail de montage


Permet de soutenir le conduit perpendiculaire au profil de montage

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique maximale 1 (F1)	Charge statique maximale 2 (F2)
ESC12P	Ressort acier	nVent CADDY Armour	22 - 30 mm	10 mm	65N	110N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

