

Support de boîtier sur pied



Les supports de boîtes/conduits sur pied nVent CADDY sont une méthode rapide et sûre pour résoudre les problèmes d'espace dans les zones encombrées lors de l'installation de conduits et de boîtes électriques encastrés. La série FBS est conçue pour offrir une flexibilité de position dans l'application avec la sécurité supplémentaire des fixations nVent CADDY pour conduit. Augmentez l'efficacité d'installation en ajoutant des conduits et des boîtes aux environnements en béton.

FONCTIONS

Fixation idéale pour l'acheminement des conduits dans le plancher ou la montée de conduits

Support pour boîtes électriques à partir du sol ou de formes de béton (hauteurs de 12" à 18")

Empreinte stable pour les coulées de béton

Offre une large gamme de réglages en hauteur

Différentes tailles sont disponibles pour s'adapter à de multiples profondeurs de dalles

À combiner avec le rail de montage ou la tige filetée nVent CADDY pour supporter plusieurs chemins de câbles au centre de charge

À combiner avec les fixations nVent CADDY pour des installations performantes


SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur (H)	Taille de trou 1 (HS1)	Taille du slot (SS)	Largeur (W)
FBS16	406 mm	4.8 mm	6.7 x 209.5 mm	31.8 mm
FBS12	304 mm	4.8 mm	6.7 x 209.5 mm	31.8 mm
FBS18	457 mm	4.8 mm	6.7 x 209.5 mm	31.8 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

