

Vis de montage verticale pour béton HangerMate®



FONCTIONS

Percée et filetée à l'extrémité pour permettre de fixer les composants filetés sur le béton

Pièce à âme pleine, monobloc et formée à froid ; la partie femelle ne peut pas se dévisser

Les filetages coniques facilitent le démarrage dans le trou préalablement percé

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Longueur de la vis	Charge statique maximale
HMZG365	57.2mm	9732N
HMZG730	57.2mm	9732N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Testé sur du béton à 3650 psi.

Les facteurs de sécurité appropriés doivent être appliqués à des fins de conception.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

