

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with BC200 Beam Clamp, Swivel



The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with BC200 Swivel Beam Clamp simplifies beam flange installation while adding the ability to rotate 360 degrees. By eliminating the need for screws, rivets or special tools during assembly, installation time and cost is reduced. A simple clip onto nVent CADDY Cat HP components ensures a secure hold—ultimately enhancing rigidity and stability while minimizing inventory impact and providing flexibility on the job site.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS


Rotates 360 degrees to support various directional runs of cable

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Finition	Matériau	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique
CATHPMBC200B	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	Acier, Spring Acier	3.175 - 15.875 mm	445kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

