

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Hammer-On Flange Clip, Swivel



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Hammer-On Flange Clip, Swivel combines the ease of hammer-on installation without the need for screws or rivets and features a 360-degree rotation for versatile cable routing. This stable cable management solution provides ultimate flexibility on the job and while minimizing inventory impact.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Requires only a hammer to install

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY


SPÉCIFICATIONS

Finition: nVent CADDY Armour

Matériau: Ressort acier

Table 1/1

Référence catalogue	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique
CATHPM24	3.18 - 6.35 mm	334kg
CATHPM58	8.0 - 12.7 mm	334kg
CATHPM912	12.70 - 19.05 mm	334kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

