

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Pedestal Clamp



Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with Pedestal Clamp simplifies installation to pedestals under raised floors. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Ne nécessite aucune vis, aucun rivet ou outil spécial pour le montage

Le choix de la couleur des connexions aux crochets en J, parmi les différentes options de couleurs disponibles, permet d'identifier et d'organiser l'application de cheminement

Le choix de la couleur des connexions aux crochets en J, parmi les différentes options de couleurs disponibles, permet d'identifier et d'organiser l'application de cheminement

Requires no screws, rivets or special tools for assembly


SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Finition	Matériau	Taille du socle	Charge statique
CATHPMCD3B	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	Acier, Spring Acier	38.1 mm Round	
CATHPMCD2.5B	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	Acier, Spring Acier	28.57 mm Square	

Référence catalogue	Finition	Matériau	Taille du socle	Charge statique
CATHPMCD0B	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	Acier, Spring Acier	19.05 mm Round	
CATHPMCD1B	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	Acier, Spring Acier	19 mm Square, 25 mm Round	70N
CATHPMCD2B	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	Acier, Spring Acier	22.22 mm Square	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

