

Fixation interne pour rail avec boulon



FONCTIONS

Crampon en forme de U pour serrage de l'arrière du rail de montage contre une poutre

Boulon à tête hexagonale inclus

Nécessite une installation par paire

SPÉCIFICATIONS


Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Largeur (W)	Charge statique
BC180037EG	Acier	Électro-galvanisé	25.4 mm Max	31.8 mm	2935N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique est basée sur une paire d'étriers crapauds.

Ajoutez l'épaisseur du rail de montage lors du calcul de l'épaisseur de la bride.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

