


Attache de rail de latte vers tige filetée/câble, montage latéral



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Assure un pré-nivellement du rail

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation

Utilisez avec tige non percée ou câble

SPÉCIFICATIONS

Finition: nVent CADDY Armour

Matériau: Ressort acier


Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur de canal des mousses (H)	Largeur de canal des mousses (W)	Diamètre de fil	Charge statique
4B2LS	50.8mm	11.1 - 15.9 mm	1 mm Min	700N
4B15LS	38.1mm	11.1 - 15.9 mm	1 mm Min	880N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le modèle 4B15LS est conforme au code du bâtiment de NYC pour une capacité de charge de 280 lb (voir la lettre PE dans l'onglet Ressources).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

