


Support de câble MC/AC avec étrier à bride



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Isole, maintient et sécurise parfaitement les câbles MC/AC

Espace correctement le câble MC/AC pour aider à éliminer le groupement et les problèmes de réduction relatifs aux normes NEC® et CEC

Permet une installation soignée et professionnelle

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé


Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Capacité du câble	Épaisseur de bride (FT)	Diamètre extérieur (OD)
MCS10124	7	3.2 - 6.4 mm	14.2 - 17.5 mm
MCS5024	4	3.2 - 6.4 mm	10.9 - 14.2 mm
MCS10024	8	3.2 - 6.4 mm	10.9 - 14.2 mm

Référence catalogue	Capacité du câble	Épaisseur de bride (FT)	Diamètre extérieur (OD)
MCS10158	7	7.9 - 12.7 mm	14.2 - 17.5 mm
MCS10058	8	7.9 - 12.7 mm	10.9 - 14.2 mm
MCS5058	4	7.9 - 12.7 mm	10.9 - 14.2 mm
MCS50912	4	14.3 - 19.1 mm	10.9 - 14.2 mm
MCS100912	8	14.3 - 19.1 mm	10.9 - 14.2 mm
MCS101912	7	14.3 - 19.1 mm	14.2 - 17.5 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

