


Pièce tout-en-un nVent CADDY à insérer entre les embouts filetés sans anneau de boue, boîtier multiple



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Livré avec plusieurs boîtiers électriques pré-assemblés pour des applications d'alimentation et de données côte à côte

Offre la possibilité d'ajouter un anneau de boue pour les épaisseurs non standard de cloison sèche

Le boîtier reste fixe lorsque l'anneau de boue est retiré

Des languettes prépliées sur la fixation de support aident à l'équerrage rapide de l'assemblage à l'embout fileté

Les repères centraux permettent un positionnement facile

Comprend plusieurs alvéoles de chaque côté du boîtier

Compatible avec des anneaux de boue standard américains et canadiens

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille des débouchures, boîtier 1	Taille des débouchures, boîtier 2	Fil de terre inclus, boîtier 1	Volume, Boîtier 1
---------------------	----------	----------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------

A1BF0G40N	Acier	Prégalvanisé	(8) 12.7 mm, 19 mm, (3) 12.7 mm	(4) 25.4 mm, (4) 31.8 mm	Oui	537cm ³
-----------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------	-----	--------------------

Table 2/2

Référence catalogue	Fil de terre inclus, boîtier 2	Volume, Boîtier 2	Espacement des goujons	Profondeur (D)	A	B
A1BF0G40N	Non	688cm ³	406.4 - 609.6 mm	92.1mm	136.5 mm	104.8 mm


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le fil de mise à la terre fait 10" de long.

Un espacement des ossatures de 24 po nécessite l'utilisation de trois vis de fixation.

A utiliser qu'avec les assemblages nVent CADDY All-in-One.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

