



Assemblage nVent CADDY All-in-One avec embout fileté monté et anneau de boue amovible



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Anneau de boue amovible permettant d'accéder à l'intérieur du boîtier par l'avant

Le boîtier reste fixe lorsque l'anneau de boue est retiré

Comprend plusieurs alvéoles de chaque côté du boîtier

Assemblages clavetés pour un alignement précis lorsqu'ils sont installés des deux côtés d'un embout fileté

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Taille des débouchures	Boîtier	Fil de terre inclus	Plaque arrière pré-assemblée	Volume du boîtier	Épaisseur de la cloison sèche
---------------------	------------------------	---------	---------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------------

A1SF1G	(8) 12.7 mm, 19.1 mm	1	Oui	Oui	537cm ³	15.9 mm
A1SF2G	(8) 12.7 mm, 19.1 mm	2	Oui	Oui	537cm ³	15.9 mm
A1SF1GS	(8) 12.7 mm, 19.1 mm	1	Oui	Oui	537cm ³	15.9 mm
A1SD1N	(1) 12.7 mm, (3) 25.4 mm, (5) 12.7 mm, 19.1 mm	1	Non	Oui	537cm ³	15.9 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Profondeur (D)	A	B
A1SF1G	92.1mm	146.05 mm	130.18 mm
A1SF2G	92.1mm	146.05 mm	130.18 mm
A1SF1GS	63.5mm	146.05 mm	130.18 mm
A1SD1N	92.1mm	146.05 mm	130.18 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le fil de mise à la terre fait 10" de long.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

