


Crochet en J nVent CADDY Cablecat



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Nombreuses tailles et conceptions disponibles pour une fixation sur une variété de structures

Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux

La finition galvanisée des crochets en J offre un tirage plus régulier des câbles et une plus grande résistance à la corrosion

Répertorié cULus® et conforme aux exigences des normes NEC® et TIA relatives aux systèmes de câblage structurés


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6
CAT12	Acier	Prégalvanisé	19.1 mm	80.3 mm	16	10

Table 2/2

Référence catalogue	Zone
CAT12	387.1mm ²



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

