

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper



CERTIFICATIONS



FONCTIONS


Attache pour poutre à marteler, équipée d'un crochet en J nVent CADDY Cablecat

Prend en charge les câbles courant faible

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Épaisseur de bride (FT)
CAT1224SM	Acier, Spring Acier	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour	19 mm	3 - 6 mm
CAT1258SM	Acier, Spring Acier	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour	19 mm	8 - 12 mm
CAT12912SM	Acier, Spring Acier	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour	19 mm	14 - 19 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

