

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache pour socle



CERTIFICATIONS



FONCTIONS


Montage de socle équipé d'un crochet en J nVent CADDY Cablecat

Prend en charge les câbles courant faible

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Taille du socle
CAT12CD1B	Acier	Prégalvanisé	19 mm	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

