

# Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec équerre entraîné par goupille



## FONCTIONS

Équerre équipée d'un crochet en J nVent CADDY Cablecat


Prend en charge les câbles courant faible

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Taille de trou (HS)
CAT12AFAB3	Acier	Prégalvanisé	19 mm	4 mm

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1 800 753 9221  
Option 1 – Service client  
Option 2 – Assistance  
technique

**Europe**

Pays-Bas :  
+31 800-0200135  
France :  
+33 800 901 793

**Europe**

Allemagne :  
800 1890272  
Autres pays :  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai :  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney :  
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

[nVent.com/CADDY](http://nVent.com/CADDY) | 2

