

Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique

Un simple système de déverrouillage et verrouillage de barres permet d'ajouter facilement des câbles supplémentaires après installation

Une sangle réglable permet une adaptation à plusieurs tailles de support et diminue l'inventaire

Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux

Répertorié cULus® et conforme aux exigences des normes NEC® et TIA relatives aux systèmes de câblage structurés

Adapté aux espaces de traitement d'air (chambre de distribution)

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Table 1/2


Référence catalogue	Matériau	Diamètre (Ø)	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6	Capacité de câble, Cat. 6A
CAT425	Acier, Polyethylene	100 mm, 150 mm	518mm ²	425	325	210

Référence catalogue	Matériau	Diamètre (Ø)	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6	Capacité de câble, Cat. 6A
CAT425A6	Acier, Polyethylene	100 mm, 150 mm	518mm ²	425	325	210

Table 2/2

Référence catalogue	Taille de trou (HS)	Charge statique	Certifications
CAT425	7 mm	450N	UL, ITB, cUL
CAT425A6	9.5 mm	450N	UL, cUL

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

