

Double crochet en J nVent CADDY Cat CM



CERTIFICATIONS





FONCTIONS

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique

Le système offre un cheminement commode pour les fils et les câbles

Les doubles crochets en J peuvent être fixés verticalement le long de la même tige pour créer une configuration en arbre

Permet d'ajouter des câbles même lorsqu'ils sont fixés au ras du plafond

Le crochet en J spécialement conçu présente des surfaces de support arrondi et de grand diamètre

Les bords arrondis empêchent la torsion et l'enroulement excessifs des câbles

Idéal pour des applications de rénovation où les faisceaux de câbles doivent être acheminés autour de constructions existantes

Conforme aux normes NEC® et ANSI®/TIA relatives aux systèmes de câblage

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2							
Référence catalogue	Matériau	Finition	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6	Capacité de câble, Cat. 6A	A	
CAT100CM	Acier	Électro- galvanisé	70	50	30	185 mm	

Table 2/2						
Référence catalogue	Zone	Taille de trou (HS)				
CAT100CM	80.2mm ²	9.5 mm				

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La surface représentée est la valeur combinée des deux côtés. Cette surface est à diviser par 2 afin d'obtenir la surface d'un seul côté.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793

Europe

Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO

SCO SCHROFF TRACHTE



©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.