

# Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache multifonction



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Fixation rapide sur tige filetée ou câble

Complètement réglable et facile à déplacer pour permettre des modifications une fois installées

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique

Offre une capacité de remplissage et une capacité de charge supérieures à la plupart des autres alternatives de support de câbles non continus

Les bords arrondis des crochets en J offrent un support à rayon de courbure adapté à des câbles de données haute performance

Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux

Conforme à la norme EN 50174-2

Conforme aux normes ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 et ANSI®/TIA 569

Fonctionnalités et options d'application accrues en combinant les produits 4Z et 6Z en une seule offre améliorée et efficace

Clip multifonction amélioré, compatible avec plus de tailles de tige filetée, permettant d'optimiser l'inventaire et de réduire le nombre de références en stock

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Couleur	Diamètre (Ø)	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e
CAT16HP4Z34	Acier, Spring Acier	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour		25 mm	690mm <sup>2</sup>	20
CAT21HP4Z34	Acier, Spring Acier	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour		33.3 mm	1174mm <sup>2</sup>	50
CAT21HPWH4Z34	Acier, Spring Acier	Pré galvanisé, Painted, nVent CADDY Armour	Blanc	33.3 mm	1174mm <sup>2</sup>	50
CAT32HP4Z34	Acier, Spring Acier	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour		50 mm	2561mm <sup>2</sup>	90
CAT32HPBA4Z34	Acier, Spring Acier	Pré galvanisé, Painted, nVent CADDY Armour	Noir	50 mm	2561mm <sup>2</sup>	90
CAT32HPWH4Z34	Acier, Spring Acier	Pré galvanisé, Painted, nVent CADDY Armour	Blanc	50 mm	2561mm <sup>2</sup>	90
CAT48HP4Z34	Acier, Spring Acier	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour		75 mm	5974mm <sup>2</sup>	200
CAT64HP4Z34	Acier, Spring Acier	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour		100 mm	9987mm <sup>2</sup>	330
CAT16HP8Z34	Acier, Spring Acier	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour		25 mm	690mm <sup>2</sup>	20
CAT21HP8Z34	Acier, Spring Acier	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour		33.3 mm	1174mm <sup>2</sup>	50
CAT32HP8Z34	Acier, Spring Acier	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour		50 mm	2561mm <sup>2</sup>	90
CAT48HP8Z34	Acier, Spring Acier	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour		75 mm	5974mm <sup>2</sup>	200
CAT64HP8Z34	Acier, Spring Acier	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour		100 mm	9987mm <sup>2</sup>	330

Table 2/2


Référence catalogue	Capacité de câble, Cat. 6	Capacité de câble, Cat. 6A	Diamètre de fil	Taille du piquet (RS)	Charge statique
CAT16HP4Z34	15	10	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT21HP4Z34	40	25	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT21HPWH4Z34	40	25	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT32HP4Z34	60	35	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT32HPBA4Z34	60	35	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT32HPWH4Z34	60	35	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT48HP4Z34	150	80	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT64HP4Z34	220	140	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT16HP8Z34	15	10	1 mm Min	14, 18	220N
CAT21HP8Z34	40	25	1 mm Min	14, 18	220N
CAT32HP8Z34	60	35	1 mm Min	14, 18	220N
CAT48HP8Z34	150	80	1 mm Min	14, 18	220N
CAT64HP8Z34	220	140	1 mm Min	14, 18	220N

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'espacement entre les supports non continus ne doit pas dépasser 5' (1,5 m) conformément à la norme TIA 569-C.9.7 et EN 50174-2.

La capacité du câble est calculée selon un taux de remplissage de 70 %.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

