


Collier pour rail isolé nVent CADDY Cushion Clamp pour tuyau/tube



FONCTIONS

Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage

Le coussin en plastique est articulé pour s'écarter afin de faciliter l'installation

Réduit le bruit et absorbe les chocs en adhérant fermement au tuyau/tube

Le collet carré du boulon de carrosserie évite le serrage excessif

Le contre-écrou frein avec insert en nylon empêche le desserrage dû aux vibrations

Testé selon la spécification FM® (pour les tubes en cuivre de diamètre 3/8 à 4 po)

SPÉCIFICATIONS

Finition: Chromate de zinc

Table 1/2


Référence catalogue	Matériau	Diamètre extérieur (OD)	Taille du tube en cuivre	NB/DN	Largeur (W)	A
CCC0025	Acier, Polypropylene	6.3 mm			39.7 mm	15.7 mm
CCC0037	Acier, Polypropylene	9.5 mm	1/4"		39.7 mm	18.9 mm
CCC0050	Acier, Polypropylene	12.7 mm	3/8"	8	39.7 mm	22.1 mm

Référence catalogue	Matériau	Diamètre extérieur (OD)	Taille du tube en cuivre	NB/DN	Largeur (W)	A
CCC0062	Acier, Polypropylene	15.8 mm	1/2"	10	39.7 mm	25.2 mm
CCC0087	Acier, Polypropylene	22.2 mm	3/4"	15	39.7 mm	31.6 mm
CCC0075	Acier, Polypropylene	19.1 mm	5/8"		39.7 mm	28.4 mm
CCC0100	Acier, Polypropylene	25.4 mm		20	39.7 mm	34.8 mm
CCC0112	Acier, Polypropylene	28.6 mm	1"		39.7 mm	39 mm
CCC0125	Acier, Polypropylene	31.8 mm		25	39.7 mm	42.1 mm
CCC0137	Acier, Polypropylene	34.9 mm	1 1/4"		39.7 mm	45.3 mm
CCC0150	Acier, Polypropylene	38.1 mm			39.7 mm	48.5 mm
CCC0162	Acier, Polypropylene	41.3 mm	1 1/2"	32	39.7 mm	51.6 mm
CCC0187	Acier, Polypropylene	47.6 mm		40	39.7 mm	59 mm
CCC0212	Acier, Polypropylene	53.9 mm	2"		39.7 mm	68.5 mm
CCC0237	Acier, Polypropylene	60.3 mm		50	39.7 mm	74.9 mm
CCC0262	Acier, Polypropylene	66.7 mm	2 1/2"		39.7 mm	81.2 mm
CCC0312	Acier, Polypropylene	79.4 mm	3"		39.7 mm	93.9 mm
CCC0412	Acier, Polypropylene	104.8 mm	4"		39.7 mm	122.5 mm
CCC0450	Acier, Polypropylene	114.3 mm		100	39.7 mm	132 mm

Table 2/2

Référence catalogue	B
CCC0025	32.2 mm

Référence catalogue	B
CCC0037	35.4 mm
CCC0050	38.6 mm
CCC0062	41.7 mm
CCC0087	48.1 mm
CCC0075	44.9 mm
CCC0100	51.3 mm
CCC0112	62.4 mm
CCC0125	65.6 mm
CCC0137	68.8 mm
CCC0150	72 mm
CCC0162	75.1 mm
CCC0187	81.5 mm
CCC0212	91 mm
CCC0237	97.4 mm
CCC0262	103.7 mm
CCC0312	116.4 mm
CCC0412	151 mm
CCC0450	160.5 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

