


Ens. sup. tél. pr grille T haute résist. nVent CADDY, boî. alarme incendie



L'ensemble de support télescopique pour grille en T à haute résistance nVent CADDY avec boîtier d'alarme incendie augmente la productivité globale, les économies et la sécurité sur le chantier. Pour une flexibilité optimale, l'ensemble est configuré pour convenir aux combinaisons de boîtiers et de couvercles de protection les plus courantes. Le boîtier est revêtu par poudre et ajustable pour l'installation de dispositifs d'alarme incendie et de stroboscopes entre les grilles en T à l'aide des plaques de montage de boîtier. Grâce à de simples clips, les installateurs peuvent facilement fixer des éléments au support télescopique à haute résistance avec une seule vis.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Languette préfabriquée pour empêcher le démontage pendant le transport, mais qui permet de glisser le support télescopique sur le support principal avant de le fixer.

À utiliser avec l'ensemble de support télescopique pour boîtier à haute résistance pour installer des boîtiers de jonction, des dispositifs d'alarme incendie et des stroboscopes entre les grilles en T à l'aide de plaques de montage de boîtier.

La conception encliquetable élimine le besoin de vis pour fixer le support sur les grilles en T.

Les boîtiers peuvent être facilement positionnés entre les grilles en T : il suffit de les faire glisser sur le support télescopique à haute résistance nVent CADDY.

Adapté aux dalles de plafond jusqu'à 1-1/4" d'épaisseur.

Le clip s'enclenche sur le support télescopique à haute résistance nVent CADDY et se fixe avec une seule vis.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition
---------------------	----------	----------

TBT	Acier	Prégalvanisé
-----	-------	--------------

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

