



Anneau de boue réglable nVent Caddy Perfect Trim



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Anneau de boue réglable en deux pièces pour s'adapter à diverses épaisseurs de cloison sèche

L'anneau intérieur est amovible, ce qui permet d'installer les appareils après l'installation des cloisons sèches

Peut être utilisé avec la plaque de protection nVent CADDY Perfect Trim (vendue séparément) qui s'enclenche dans l'anneau intérieur pour que l'installation de la cloison sèche puisse se faire sans dégâts

Peut être utilisé avec nVent CADDY Perfect Trim Clip (vendu séparément) qui s'enclenche dans l'anneau intérieur pour maintenir le support du boîtier à niveau et fixé fermement aux cloisons sèches

Peut être utilisé avec l'anneau d'extension nVent CADDY Perfect Trim (vendu séparément) qui se fixe à l'anneau intérieur pour plus de profondeur jusqu'à 2 ¼"

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier


Table 1/1

Référence catalogue

Boîtier

PTDG411	2
PTSG411	1
PTDG4	2
PTSG4	1

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

