

Support en mousse nVent CADDY Pyramid 50



FONCTIONS

Remplace les méthodes d'installation lentes et laborieuses

Peut être utilisé comme support de tuyaux, de conduits, de chemins de câbles et d'équipements sur les toits et sous les planchers surélevés

La capacité de charge peut facilement être augmentée en combinant des supports nVent CADDY Pyramid similaires

Protège la membrane de toit en absorbant les chocs et les vibrations, sans absorber l'eau


Le couvercle en métal assure une protection contre les intempéries et les autres facteurs environnementaux, comme les dégradations provoquées par les oiseaux

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique: 3:1

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)	Charge statique
RPS50H4EG	Acier, Polyethylene	Électro-galvanisé	101 mm	264mm	101 mm	220N
RPS50H6EG	Acier, Polyethylene	Électro-galvanisé	152 mm	264mm	127 mm	220N
RPS50H6HD	Acier, Polyethylene	Galvanisé à chaud	152 mm	264mm	127 mm	220N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

