

Passerelle de liaison nVent CADDY Pyramid



FONCTIONS

Passerelles standard pouvant être combinées pour créer des chemins d'accès de longueur personnalisée

Les composants interchangeables sont faciles à assembler, permettant des installations rapides nécessitant peu de main-d'œuvre

Construction en aluminium conçue pour résister aux environnements difficiles

Les surfaces piétonnes percées permettent d'optimiser la résistance au glissement et le drainage

Conforme aux normes OSHA, Cal/OSHA et ANSI®

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Aluminium


Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Charge statique
PCB36X12	1124 mm	1067 mm	298mm	2200N
PCB36	1124 mm	1067 mm	1016mm	2200N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les travées nécessitent un support à chaque extrémité.

Une travée supérieure à 229 cm nécessite une tour de support supplémentaire.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

