

Échelles de liaison nVent CADDY Pyramid, 50°



FONCTIONS

Les échelles inclinées standard rendent les modifications de hauteur faciles

Les composants interchangeables sont faciles à assembler, permettant des installations rapides nécessitant peu de main-d'œuvre

Les embases nVent CADDY Pyramid permettent une meilleure répartition des charges et une compatibilité avec la membrane de toiture

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Construction en aluminium conçue pour résister aux environnements difficiles

Les surfaces piétonnes percées permettent d'optimiser la résistance au glissement et le drainage

Conforme aux normes OSHA, Cal/OSHA et ANSI®

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Hauteur de la passerelle	Nombre d'étapes	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)
PCL50S2	Aluminum, Polypropylène, Polyethylene	508 mm	2	1574 mm	1331 mm	581mm
PCL50S3	Aluminum, Polypropylène, Polyethylene	762 mm	3	1828 mm	1331 mm	918mm
PCL50S4	Aluminum, Polypropylène, Polyethylene	1016 mm	4	2082 mm	1331 mm	1131mm

Référence catalogue	Matériau	Hauteur de la passerelle	Nombre d'étapes	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)
PCL50S5	Aluminum, Polypropylène, Polyethylene	1270 mm	5	2336 mm	1331 mm	1344mm
PCL50S6	Aluminum, Polypropylène, Polyethylene	1524 mm	6	2590 mm	1331 mm	1558mm


Table 2/2

Référence catalogue	A	Charge statique
PCL50S2	241 mm	2200N
PCL50S3	241 mm	2200N
PCL50S4	241 mm	2200N
PCL50S5	241 mm	2200N
PCL50S6	241 mm	2200N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le jeu de la passerelle est de 76 mm inférieur à sa hauteur.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

