


Plateforme de liaison nVent CADDY Pyramid



FONCTIONS

Les plateformes imbriquables à hauteur réglable permettent l'installation rapide et facile d'un chemin d'accès personnalisé sur la surface des toitures

Protège les surfaces de toit en fournissant un chemin d'accès clairement défini

La conception modulaire permet de configurer facilement les hauteurs et les longueurs afin de s'adapter à des applications variées

Les embases nVent CADDY Pyramid permettent une meilleure répartition des charges et une compatibilité avec la membrane de toiture

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit


Construction en aluminium conçue pour résister aux environnements difficiles

Les surfaces piétonnes percées permettent d'optimiser la résistance au glissement et le drainage

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Charge statique
PCP36	Aluminium, Polypropylène, Polyethylene	914.4mm	279.40 - 355.6 mm	914.4 mm	2200N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

