

Tours pour support de liaison nVent CADDY Pyramid



FONCTIONS

Tours de support supplémentaires idéales pour soutenir les longues voies d'accès à différentes hauteurs

Les composants interchangeables sont faciles à assembler, permettant des installations rapides nécessitant peu de main-d'œuvre

Les embases nVent CADDY Pyramid permettent une meilleure répartition des charges et une compatibilité avec la membrane de toiture

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Construction en aluminium conçue pour résister aux environnements difficiles

Les surfaces piétonnes percées permettent d'optimiser la résistance au glissement et le drainage

Conforme aux normes OSHA, Cal/OSHA et ANSI®

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Hauteur de la passerelle	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Charge statique
PCT30	Aluminum, Polypropylène, Polyethylene	762 mm	1269 mm	1343 mm	51mm	2200N
PCT50	Aluminum, Polypropylène, Polyethylene	1270 mm	1777 mm	1343 mm	51mm	2200N


Référence catalogue	Matériau	Hauteur de la passerelle	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Chargestatique
PCT60	Aluminum, Polypropylène, Polyethylene	1524 mm	2031 mm	1343 mm	51mm	2200N
PCT40	Aluminum, Polypropylène, Polyethylene	1016 mm	1523 mm	1343 mm	51mm	2200N
PCT20	Aluminum, Polypropylène, Polyethylene	508 mm	1015 mm	1343 mm	51mm	2200N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La hauteur de passerelle représente la hauteur de la passerelle lorsque la passerelle de liaison nVent CADDY Pyramid est fixée sur la tour de soutien.

Le jeu de la passerelle est de 76 mm inférieur à sa hauteur.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

