

Support à base de caoutchouc nVent CADDY Pyramid EZ



FONCTIONS

Aucun outil ni fixation ne sont nécessaires ; installation rapide par encliquetage

La conception permet d'évacuer l'eau et contribue à réduire la corrosion des tuyaux

Adapté aux toitures; en matériau EPDM avec traitement anti-UV

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Matériau	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)
RPSE1H	Caoutchouc EPDM-SBR	25	33 mm	25.4 mm	102mm	55.9 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire	Charge statique maximale (F)
RPSE1H	0.24 kg	756N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Charge maximale pour une flèche de 6,35 mm. Contactez l'ingénieur projet ou l'ingénieur responsable de la toiture pour connaître la charge maximum admissible sur la toiture de chaque projet.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

