

Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour chemin de câble



FONCTIONS

Les vis à clipser s'installent sans aucun outil

Les vis à clipser et l'embase en plastique ne rouilleront pas

Les vis à clipser et les trous de montage sur l'embase sont compatibles avec la plupart des chemins de câble perforés (type dalle)

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Des vis à clipser supplémentaires peuvent être achetées séparément

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d'adapter la solution à l'application

Facile à transporter sur le toit

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique: 3:1

Température: -45 to 65 °C

Table 1/2


Référence catalogue	Matériau	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (H)	Surface	Poids unitaire
---------------------	----------	--------------	-------------	-------------	---------	----------------

PTF6P	Polyethylene, Polypropylène, Nylon	196mm	150 mm	102 mm	26452mm ²	0.3 kg
PTF10P	Polyethylene, Polypropylène, Nylon	318mm	201 mm	102 mm	59355mm ²	0.5 kg
PTF16P	Polyethylene, Polypropylène, Nylon	480mm	201 mm	102 mm	91613mm ²	1 kg

Table 2/2

Référence catalogue	Charge statique
PTF6P	1330N
PTF10P	4450N
PTF16P	6670N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

