

Support universel nVent CADDY Pyramid



FONCTIONS

Les écrous captifs en acier inoxydable permettent d'utiliser des méthodes de fixation personnalisées à la base de support, notamment de la fixation facile du profil de montage en acier inoxydable, de la tige filetée ou d'autres matériaux spécifiques au projet

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d'adapter la solution à l'application

Comprend deux trous carrés borgnes permettant de créer un montage de type bâti en H de 12 po (305 mm) de large (seulement pour PBU16)

L'embase est fabriquée à partir de matériau thermoplastique traité avec un agent anti-UV

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique: 3:1

Température: -45 to 65 °C

Table 1/2


Référence catalogue	Matériau	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Taille du filetage (TS)
PBU6	Polyethylene, Polypropylene, Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305)	139.7 mm	203 mm	101.6 mm	152 mm	3/8" UNC

Référence catalogue	Matériau	Longueur 1(L1)	Longueur 2(L2)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Taille du filetage (TS)
PBU10	Polyethylene, Polypropylene, Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305)	254 mm	317.5 mm	101.6 mm	203 mm	3/8" UNC
PBU16	Polyethylene, Polypropylene, Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305)	406 mm	483 mm	101.6 mm	203 mm	3/8" UNC

Table 2/2

Référence catalogue	Nombre de trous	A	B	Surface	Charge statique
PBU6	3	114.3 mm	57.2 mm	26452mm ²	1330N
PBU10	2	218.4 mm		59355mm ²	4450N
PBU16	2	165.1 mm		91613mm ²	6670N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

