


Support de gaine de ventilation à montage bas nVent CADDY Rod Lock



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Idéal pour un assemblage modulaire ; permet de fixer des supports à des sections de conduit en toute sécurité au sol

Les trous oblongs des supports permettent leur réglage horizontal par rapport au conduit de ventilation

La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage et sans besoin de découpe ou de préparation des sections de profil de montage, des cornières ou des sangles

L'écrou d'ajustement intégré permet un réglage fin de la hauteur du système, vers le haut ou vers le bas

L'écrou de blocage peut être serré à la main afin de verrouiller la tige en position

Extrêmement utile dans les espaces restreints où les clés sont difficiles à utiliser

Comprend des vis métalliques auto-taraudeuses pour fixer le support au conduit de ventilation

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du piquet (RS)	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)
---------------------	----------	----------	-----------------------	-------------	--------------	-------------

CRLD37BEG	Acier	Électro-galvanisé	0.375	43.18 mm	88.9mm	101.6 mm
-----------	-------	-------------------	-------	----------	--------	----------

Table 2/2

Référence catalogue	A	Charge statique
CRLD37BEG	63.5 mm	2890N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

