

Écrou nVent CADDY Rod Lock



FONCTIONS

La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige fileté dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément

Installation rapide sur les longues tiges filetées : poussez l'écrou pour le mettre en place au lieu de le faire glisser le long de la tige

Excellent alignement et réglage fin facilité par la rotation de l'écrou.

Extrêmement utile dans les espaces restreints où les clés sont difficiles à utiliser


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du piquet (RS)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Taille de clé
CRLN37EG	Acier	Électro-galvanisé	0.375	20 mm	27.3 mm	15/16"

Table 2/2

Référence catalogue	Couple de serrage (TQ)	Charge statique
CRLN37EG	6.8 N·m	6000N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

