

Ensemble de profil de montage préfabriqué Rod Lock nVent CADDY



Les ensembles de profil de montage préfabriqués Rod Lock nVent CADDY augmentent la productivité globale et la sécurité sur le chantier lors du travail avec trapèze et tiges filetées. Grâce à notre technologie innovante de « montage par pression » nVent CADDY, vous pouvez créer, installer et ajuster rapidement des ensembles de trapèzes à plusieurs niveaux en poussant simplement la tige filetée dans le trou de montage et en l'installant sans outils.

Prêts à l'emploi, les ensembles préfabriqués Rod Lock s'installent rapidement sur site ou peuvent être préfabriqués. Pour accélérer davantage le processus et répondre aux besoins spécifiques des installateurs, nVent CADDY propose des solutions sur mesure entièrement personnalisables. Contactez votre représentant local nVent CADDY pour plus d'informations sur nos options préfabriquées.

FONCTIONS

La configuration de slot à slot permet aux cartouches d'être ajustées jusqu'à ¼ po à chaque extrémité à partir du centre du slot

S'adapte aux légères différences de position entre les tiges filetées du trapèze

Le contre-écrou peut être facilement serré sans outils

Fonctionne avec tous les accessoires qui s'adaptent sur les canaux de rail de montage standard de type A

SPÉCIFICATIONS

Type de profil de montage: A (41 x 41 mm)

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Finition	Longueur (L)	Épaisseur (T)	A	B	X
---------------------	----------	--------------	---------------	---	---	---

CRLP13SSA12L20	Electrogalvanizé, Prégalvanisé	508mm	2.6 mm	457.2 mm	0.0 - 22.225 mm	15 x 28 mm
CRLP13SSA12L24	Electrogalvanizé, Prégalvanisé	609.6mm	2.6 mm	558.8 mm	0.0 - 22.225 mm	16 x 28 mm
CRLP13SSA12L30	Electrogalvanizé, Prégalvanisé	762mm	2.6 mm	711.19 mm	0.0 - 22.225 mm	17 x 28 mm
CRLP15SSA12L20	Electrogalvanizé, Prégalvanisé	508mm	2.6 mm	457.2 mm	0.0 - 22.225 mm	15 x 28 mm
CRLP15SSA12L24	Electrogalvanizé, Prégalvanisé	609.6mm	2.6 mm	558.8 mm	0.0 - 22.225 mm	16 x 28 mm
CRLP15SSA12L30	Electrogalvanizé, Prégalvanisé	762mm	2.6 mm	711.19 mm	0.0 - 22.225 mm	17 x 28 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Charge statique maximale (F)
CRLP13SSA12L20	8451mm
CRLP13SSA12L24	6895mm
CRLP13SSA12L30	5338mm
CRLP15SSA12L20	8451mm
CRLP15SSA12L24	6895mm
CRLP15SSA12L30	5338mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

