

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec équerre en Z



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Supporte une tige filetée à partir des structures verticales, notamment les poutres en bois laminé ou en béton, les solives, les plafonds et les murs

La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément

Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur les bouts de la tige filetée

Conception incluant un système de déverrouillage de la tige filetée à actionner avec une pince

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du piquet (RS)	Taille de trou (HS)	A	Charge statique
---------------------	----------	----------	-----------------------	---------------------	---	-----------------


4QT10	Spring Acier, Acier	nVent CADDY Armour, Electrogalvaniz ed	6	7.1 mm	21.3 mm	300N
-------	------------------------	---	---	--------	---------	------

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les charges indiquées concernent uniquement les attaches nVent CADDY.

La méthode de fixation à la structure doit être évaluée séparément.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

